

SIEMENS




多重保障，锁定安全

建筑专用 低压终端配电产品

西门子低压建筑专用 终端配电产品

产品样本 · 2024



现代家庭生活离不开电，但是隐藏的危险却时刻不能掉以轻心。西门子绿色系列低压终端配电产品，包括新一代的 5SJ6 系列标准型小型断路器，全新的 5SJ30 紧凑型小型断路器，5SU9 系列剩余电流保护断路器，5SV9 系列紧凑型剩余电流保护断路器，5SD7 系列电涌保护器，SIMBOX 终端配电箱等完整系列产品，全面保障您和您家人的生活，切实减少家用电器和财产损失的风险，时刻锁定家庭用电安全。

小型断路器

1

剩余电流保护断路器

2

电涌保护器

3

终端配电箱

4

附录

5

概述

概述

线路保护功能：隔离、过载、短路

剩余电流保护功能：直接接触和间接接触



5SJ6 标准型小型
断路器
GB 10963.1
0.6-63A
6KA C/D 特性
1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N



5SJ3 紧凑型
1P+N 断路器
GB 10963.1
6-40A
4.5KA C 特性
1P+N (18mm)

New!



5SU9 剩余电流保护
断路器
GB 16917.1
6-63A
6KA C 特性
30 mA AC 保护类型
1P+N, 2P, 3P, 4P



5SV9 紧凑型剩余电流
保护断路器
GB 16917.1
6-32A
4.5kA, C 特性
30mA A 保护类型
1P+N (18mm)

New!



5SD74 电涌保护器
瞬态过电压防护：雷电、
操作及工频过电压
GB 18802.1 II 类
 $U_c=350\text{ V}/260\text{ V}$
 $I_{\max}(8/20\mu\text{s})=10/20\text{ kA}$
 $U_p=1.2/1.5\text{ kV}$
1P+N / 3P+N




SIMBOX 美观大方的模数化安装
SIMBOX63/SIMBOX PC
GB 17466
暗装 8-48 位
防护等级 IP30

产品特点

绿色环保


- 元件材料完全符合 RoHS 认证，无有害物质，健康保证
- 环保包装完全可回收利用



安全可靠

- 性能优异的 3 级限流，实现对用电设备及下级器件完备保护
- 稳定可靠的热固性壳体


简单易用




限流等级示意图

节能增效

- 卓越低能耗，远低于 IEC 和国标，节省电力，效益明显
- 超长使用寿命，节约客户支出



- 全新绿色人体工学手柄，贴合人体力学特征，操作更舒适，更省力



- 全系列可汇流排接线，简便有效

1/2	5SJ6 与 5SJ3 小型断路器技术参数
1/4	5SJ6 与 5SJ3 小型断路器选型规则
1/5	5SJ6 标准型小型断路器选型与订货
1/8	5SJ3 紧凑型 1P+N 小型断路器选型与订货
1/9	5ST37 汇流排及其它附件

5SJ6 与 5SJ3 小型断路器技术参数

5SJ6和5SJ3小型断路器技术参数

5S 产品类型	5SJ6 1P	5SJ6 1P+N	5SJ6 2P
			
电气性能			
符合标准	IEC 60898-1/GB 10963.1	IEC 60898-1/GB 10963.1	IEC 60898-1/GB 10963.1
符合认证	CCC/RoHS	CCC/RoHS	CCC/RoHS
功能	短路、过载、隔离、控制	短路、过载、隔离、控制	短路、过载、隔离、控制
额定频率	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz
额定工作电压 U_e	230 /400 VAC	230 /400 VAC	230 /400 VAC
额定电流 I_n	6、10、16、20、25、		
瞬时脱扣特性	C/D	C/D	C/D
额定分断能力 I_{cn}	6KA	6KA	6KA
限流等级	3	3	3
电气寿命	10000 次	10000 次	10000 次
机械寿命	20000 次	20000 次	20000 次
连接与安装			
使用环境温度	-25 °C 至 +45°C	-25 °C 至 +45°C	-25 °C 至 +45°C
抗湿热性	2 类（温度 55 °C / 相对湿度 95%）	2 类（温度 55 °C / 相对湿度 95%）	2 类（温度 55 °C / 相对湿度 95%）
接线能力	25mm ² 线缆及汇流排	25mm ² 线缆及汇流排	25mm ² 线缆及汇流排
防护等级	IP20	IP20	IP20
安装形式	DIN35 标准导轨	DIN35 标准导轨	DIN35 标准导轨
外型尺寸 (mm) (宽 × 高 × 深)	18 × 90 × 70	36 × 90 × 70	36 × 90 × 70

	5SJ6 3P	5SJ6 4P	5SJ3 1P+N（紧凑型）
			
	IEC 60898-1/GB 10963.1	IEC 60898-1/GB 10963.1	IEC 60898-1/GB 10963.1
	CCC/RoHS	CCC/RoHS	CCC/RoHS
	短路、过载、隔离、控制	短路、过载、隔离、控制	短路、过载、隔离、控制
	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz
	230 /400 VAC	230 /400 VAC	230 VAC
32、40、50、63A			6-40A
	C/D	C/D	C
	6KA	6KA	4.5KA
	3	3	3
	10000 次	10000 次	10000 次
	20000 次	20000 次	20000 次
	-25 °C 至 +45°C	-25 °C 至 +45°C	-25 °C 至 +45°C
	2 类（温度 55 °C / 相对湿度 95%）	2 类（温度 55 °C / 相对湿度 95%）	2 类（温度 55 °C / 相对湿度 95%）
	25mm ² 线缆及汇流排	25mm ² 线缆及汇流排	16 mm ² 线缆
	IP20	IP20	IP20
	DIN35 标准导轨	DIN35 标准导轨	DIN35 标准导轨
	54 × 90 × 70	72 × 90 × 70	18 × 90 × 70

5SJ6 与 5SJ3 小型断路器选型规则

5S6系列小型断路器选型规则

5S	J	6	C	20	2P
型号	产品系列	分断能力	脱扣特性	额定电流	产品极数
		6: 6KA	C 特性		1P
		3: 4.5KA	D 特性		1P+N 标准型
				6A	2P
				10A	3P
				16A、20A	4P
				25A、32A	1P+N 紧凑型
				40A、50A	
				63A	

举例：5SJ6 C40 1P+N
5SJ6 小型断路器分断能力 6KA、脱扣特性 C 型、额定电流 40A、1P+N 极。

型号	分断能力 (KA)		脱扣特性		额定工作电流 I _n (A)										产品极数					
															标准型 (单极 18mm)					紧凑型
	4.5	6	C	D	6	10	16	20	25	32	40	50	63	1P	1P+N	2P	3P	4P	1P+N (18mm)	
5SJ6		6	✓	✓	6	10	16	20	25	32	40	50	63	✓	✓	✓	✓	✓		
5SJ3	4.5		✓		6	10	16	20	25	32	40								✓	

功能

- 短路保护
- 过载保护
- 控制、隔离

技术参数



- 符合标准：GB10963.1/IEC60898-1
- 额定电压：AC 230/400 V
- 额定电流：6~63A
- 分断能力：6kA
- 脱扣特性：C、D
- 极数：1P、2P、3P、4P、1P+N
- 限流等级：3
- 机械寿命：20,000 次
- 使用环境温度：-25°C 至 +45°C
- 接线能力：适用于 25mm² 及以下导线及汇流排
- 获得 CCC 认证证书，符合 RoHS 标准

选型和订货数据




产品描述	电气符号	极数	模数 (18mm)	额定电流 I _n (A)	选型标注	订货号	最小订购 单位(只)
标准型小型断路器	C 特性						
		1P	1	6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A	5SJ6-C6-1P 5SJ6-C10-1P 5SJ6-C16-1P 5SJ6-C20-1P 5SJ6-C25-1P 5SJ6-C32-1P 5SJ6-C40-1P 5SJ6-C50-1P 5SJ6-C63-1P	5SJ6 1067CR 5SJ6 1107CR 5SJ6 1167CR 5SJ6 1207CR 5SJ6 1257CR 5SJ6 1327CR 5SJ6 1407CR 5SJ6 1507CR 5SJ6 1637CR	12 12 12 12 12 12 12 12 12
		1P+N	2	6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A	5SJ6-C6-1P+N 5SJ6-C10-1P+N 5SJ6-C16-1P+N 5SJ6-C20-1P+N 5SJ6-C25-1P+N 5SJ6-C32-1P+N 5SJ6-C40-1P+N 5SJ6-C50-1P+N 5SJ6-C63-1P+N	5SJ6 5067CR 5SJ6 5107CR 5SJ6 5167CR 5SJ6 5207CR 5SJ6 5257CR 5SJ6 5327CR 5SJ6 5407CR 5SJ6 5507CR 5SJ6 5637CR	6 6 6 6 6 6 6 6 6

5SJ6 标准型小型断路器选型与订货

选型和订货数据

产品描述	电气符号	极数	模数 (18mm)	额定电流 I_n (A)	选型标注	订货号	最小订购 单位(只)
标准型小型断路器							
		2P	2	6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A	5SJ6-C6-2P 5SJ6-C10-2P 5SJ6-C16-2P 5SJ6-C20-2P 5SJ6-C25-2P 5SJ6-C32-2P 5SJ6-C40-2P 5SJ6-C50-2P 5SJ6-C63-2P	5SJ6 2067CR 5SJ6 2107CR 5SJ6 2167CR 5SJ6 2207CR 5SJ6 2257CR 5SJ6 2327CR 5SJ6 2407CR 5SJ6 2507CR 5SJ6 2637CR	6 6 6 6 6 6 6 6 6
		3P	3	6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A	5SJ6-C6-3P 5SJ6-C10-3P 5SJ6-C16-3P 5SJ6-C20-3P 5SJ6-C25-3P 5SJ6-C32-3P 5SJ6-C40-3P 5SJ6-C50-3P 5SJ6-C63-3P	5SJ6 3067CR 5SJ6 3107CR 5SJ6 3167CR 5SJ6 3207CR 5SJ6 3257CR 5SJ6 3327CR 5SJ6 3407CR 5SJ6 3507CR 5SJ6 3637CR	4 4 4 4 4 4 4 4 4
		4P	4	6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A	5SJ6-C6-4P 5SJ6-C10-4P 5SJ6-C16-4P 5SJ6-C20-4P 5SJ6-C25-4P 5SJ6-C32-4P 5SJ6-C40-4P 5SJ6-C50-4P 5SJ6-C63-4P	5SJ6 4067CR 5SJ6 4107CR 5SJ6 4167CR 5SJ6 4207CR 5SJ6 4257CR 5SJ6 4327CR 5SJ6 4407CR 5SJ6 4507CR 5SJ6 4637CR	3 3 3 3 3 3 3 3 3

选型和订货数据

产品描述	电气符号	极数	模数 (18mm)	额定电流 I_n (A)	选型标注	订货号	最小订购 单位(只)
标准型小型断路器	D 特性						
		1P	1	6	5SJ6-D6-1P	5SJ6 1068CR	12
				10	5SJ6-D10-1P	5SJ6 1108CR	12
				16	5SJ6-D16-1P	5SJ6 1168CR	12
				20	5SJ6-D20-1P	5SJ6 1208CR	12
				25	5SJ6-D25-1P	5SJ6 1258CR	12
				32	5SJ6-D32-1P	5SJ6 1328CR	12
				40	5SJ6-D40-1P	5SJ6 1408CR	12
				50	5SJ6-D50-1P	5SJ6 1508CR	12
				63	5SJ6-D63-1P	5SJ6 1638CR	12
		2P	2	6	5SJ6-D6-2P	5SJ6 2068CR	6
				10	5SJ6-D10-2P	5SJ6 2108CR	6
				16	5SJ6-D16-2P	5SJ6 2168CR	6
				20	5SJ6-D20-2P	5SJ6 2208CR	6
				25	5SJ6-D25-2P	5SJ6 2258CR	6
				32	5SJ6-D32-2P	5SJ6 2328CR	6
				40	5SJ6-D40-2P	5SJ6 2408CR	6
				50	5SJ6-D50-2P	5SJ6 2508CR	6
				63	5SJ6-D63-2P	5SJ6 2638CR	6
		3P	3	6	5SJ6-D6-3P	5SJ6 3068CR	4
				10	5SJ6-D10-3P	5SJ6 3108CR	4
				16	5SJ6-D16-3P	5SJ6 3168CR	4
				20	5SJ6-D20-3P	5SJ6 3208CR	4
				25	5SJ6-D25-3P	5SJ6 3258CR	4
				32	5SJ6-D32-3P	5SJ6 3328CR	4
				40	5SJ6-D40-3P	5SJ6 3408CR	4
				50	5SJ6-D50-3P	5SJ6 3508CR	4
				63	5SJ6-D63-3P	5SJ6 3638CR	4
		4P	4	6	5SJ6-D6-4P	5SJ6 4068CR	3
				10	5SJ6-D10-4P	5SJ6 4108CR	3
				16	5SJ6-D16-4P	5SJ6 4168CR	3
				20	5SJ6-D20-4P	5SJ6 4208CR	3
				25	5SJ6-D25-4P	5SJ6 4258CR	3
				32	5SJ6-D32-4P	5SJ6 4328CR	3
				40	5SJ6-D40-4P	5SJ6 4408CR	3
				50	5SJ6-D50-4P	5SJ6 4508CR	3
				63	5SJ6-D63-4P	5SJ6 4638CR	3

5SJ3 紧凑型 1P+N 小型断路器选型与订货



功能

- 短路保护
- 过载保护
- 控制、隔离

适用于民用建筑、商业建筑等建筑领域

技术参数

- 符合标准：GB10963.1/IEC60898-1
- 额定电压：AC 230V
- 额定电流：6~40A
- 分断能力：4.5kA
- 脱扣特性：C
- 极数：1P+N
- 限流等级：3
- 机械寿命：20,000 次
- 使用环境温度：-25°C 至 +45°C
- 接线能力：≤ 16mm²
- 获得 CCC 认证证书，符合 RoHS 标准

选型和订货数据

产品描述	电气符号	极数	模数 (18mm)	额定电流 I _n (A)	选型标注	订货号	最小订购 单位(只)
紧凑型 1P+N 小型断路器	C 特性						
		1P+N	1	6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A	5SJ3-C6-1P+N 5SJ3-C10-1P+N 5SJ3-C16-1P+N 5SJ3-C20-1P+N 5SJ3-C25-1P+N 5SJ3-C32-1P+N 5SJ3-C40-1P+N	5SJ3 0067CR 5SJ3 0107CR 5SJ3 0167CR 5SJ3 0207CR 5SJ3 0257CR 5SJ3 0327CR 5SJ3 0407CR	12 12 12 12 12 12 12

特点

- 符合 DIN 57606 和 DIN 57659 标准
- 一侧 / 集中馈电负载为 65A/120A
- 单相和多相型号齐全
- 铜制 16mm² 和 10mm² 全绝缘保护层
- 针式接头
- 进线简单方便
- 35mm² 以下接线无需附加端子

应用

- PIN 型连接
- 接线省时省力
- 工作电流和温度范围广
- 防止接线错误

选型及订货数据

	长度 (mm)	描述	订货号	最小订购单位 (包)
汇流排 (16mm²)				
	214	1相 (无端盖)	5ST3 700-0CC	1
	1016	1相 (无端盖)	5ST3 701-0CC	1
		端盖 1相适用于长母线的横向绝缘	5ST3 748-0CC	1
		空端子触摸保护套	5ST3 655	1
汇流排 (10mm²)				
	216	1P + N 灰色 长度12模数用于1模数宽的紧凑型MCB	5ST3 762	1
		1P + N 蓝色	5ST3 763	1
	1016	1P + N 灰色 长度56模数用于1模数宽的紧凑型MCB	5ST3 764	1
		1P + N 蓝色	5ST3 765	1
		端盖 灰色 包括左右各一个1	5ST3 766	1
		端盖 蓝色	5ST3 767	1
		扩充端子 可扩充接线能力至25mm ²	5ST3 768	1

5SJ6...CR86 带过欠压保护小型断路器



功能

- 短路保护
- 过载保护
- 过电压保护
- 欠电压保护
- 控制、隔离

技术参数

- 符合标准：GB10963.1/IEC60898-1
- 额定电压：AC230/400V，50/60Hz
- 额定电流：25~80A
- 分断能力：6kA
- 限流等级：3
- 脱扣特性：C
- 欠电压保护动作范围：144V ~ 160V (160 0/-10%)
- 过电压保护动作范围：266V ~ 294V (280 +/-5%)
- 最小动作电压：50V
- 动作时间：150ms ~ 300ms
- 极数：1P+N，3P+N
- 机械寿命：20,000
- 使用环境温度：-25℃ 至 45℃
- 获得 CCC 认证证书，符合 RoHS 标准

选型和订货数据

产品描述	电气符号	极数	模数 (18mm)	额定电流 I_n (A)	选型标注	订货号	最小订购 单位(只)
带过欠压保护小型断路器							
		1P+N	2	25 32 40 50 63 80	5SJ6-C25A-1P+N 5SJ6-C32A-1P+N 5SJ6-C40A-1P+N 5SJ6-C50A-1P+N 5SJ6-C63A-1P+N 5SJ6-C80A-1P+N	5SJ65257CR86 5SJ65327CR86 5SJ65407CR86 5SJ65507CR86 5SJ65637CR86 5SJ65807CR86	6 6 6 6 6 6
		3P+N	7	25 32 40 50 63	5SJ6-C25A-3P+N 5SJ6-C32A-3P+N 5SJ6-C40A-3P+N 5SJ6-C50A-3P+N 5SJ6-C63A-3P+N	5SJ66257CR86 5SJ66327CR86 5SJ66407CR86 5SJ66507CR86 5SJ66637CR86	1 1 1 1 1

剩余电流保护断路器技术参数

剩余电流保护断路器技术参数

剩余电流保护断路器	5SV9 1P+N	5SU9 1P+N	5SU9 2P	5SU9 3P	5SU9 4P
-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------



电气性能					
符合标准	IEC 61009-1/GB 16917.1				
符合认证	CCC/RoHS				
功能	剩余电流、过载、短路、隔离、控制				
额定频率	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
额定工作电压 U_e	230 /400 VAC	230 /400 VAC	230 /400 VAC	230 /400 VAC	230 /400 VAC
额定电流 I_n	6~32A	6、10、16、20、25、32、40、50、63A			
额定剩余动作电流 $I_{\Delta n}$	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
剩余电流保护类型	A 类	AC 类	AC 类	AC 类	AC 类
剩余电流保护方式	电子式 ELE	电子式 ELE	电子式 ELE	电子式 ELE	电子式 ELE
瞬时脱扣特性	C	C	C	C	C
额定分断能力 I_{cn}	4.5kA	6KA	6KA	6KA	6KA
限流等级	3	3	3	3	3
电气寿命	10000 次	10000 次	10000 次	10000 次	10000 次
机械寿命	20000 次	20000 次	20000 次	20000 次	20000 次
连接与安装					
使用环境温度	-25 °C 至 +45 °C	-25 °C 至 +45 °C	-25 °C 至 +45 °C	-25 °C 至 +45 °C	-25 °C 至 +45 °C
抗湿热性	2 类 (温度 55 °C/ 相对湿度 95%)				
接线能力	10mm ² 线缆	25mm ² 线缆	25mm ² 线缆	25mm ² 线缆	25mm ² 线缆
防护等级	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
安装形式	DIN35 标准导轨	DIN35 标准导轨	DIN35 标准导轨	DIN35 标准导轨	DIN35 标准导轨
外型尺寸 (mm) (宽 × 高 × 深)	18 × 90 × 70	36 × 90 × 70	72 × 90 × 70	108 × 90 × 70	126 × 90 × 70

剩余电流保护断路器选型规则

5SU9	20 A	1P+N
剩余电流保护断路器	额定电流	极数
	6A、10A	1P+N
	16A、20A	2P
	25A、32A	3P
	40A、50A	4P
	63A	
5SV9	16 A	
紧凑型剩余电流保护	额定电流	
断路器	6A、10A、16A	
	20A、25A、32A	

	型式	脱扣特性	额定电流 (A)										剩余电流 保护类型	额定剩余电流 (mA)	额定分断能力 I _{cn} (kA)		极数 (P)			
	电子式	C													4.5	6	1P+N	2P	3P	4P
5SU	9	✓	6	10	16	20	25	32	40	50	63	AC	30		✓		✓	✓	✓	✓
5SV	9	✓	6	10	16	20	25	32				A	30	✓			✓			

剩余电流保护断路器选型与订货

功能



- 过载和短路保护
- 剩余电流保护
- 过电压保护
- 隔离

适用于民用建筑、商业建筑等建筑领域



技术参数

- 符合标准：GB16917.1/IEC61009-1
- 额定电压：AC 230/400 V
- 额定电流：6~63A
- 产品类型：电子式
- 分断能力：6kA
- 脱扣特性：C
- 额定剩余动作电流：30 mA AC 类
- 极数：1P+N，2P，3P，4P
- 机械寿命：20,000 次
- 使用环境温度：-25℃ 至 +45℃
- 接线能力：适用于 25mm² 及以下导线及汇流排
- 获得 CCC 认证证书，符合 RoHS 标准

选型和订货数据

产品描述	电气符号	极数	模数 (18mm)	额定电流 I _n (A)	选型标注	订货号	最小订购 单位(只)
不带过压保护							
		1P+N	2	6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A	5SU9-6A-1P+N 5SU9-10A-1P+N 5SU9-16A-1P+N 5SU9-20A-1P+N 5SU9-25A-1P+N 5SU9-32A-1P+N 5SU9-40A-1P+N 5SU9-50A-1P+N 5SU9-63A-1P+N	5SU9 3561CR06 5SU9 3561CR10 5SU9 3561CR16 5SU9 3561CR20 5SU9 3561CR25 5SU9 3561CR32 5SU9 3561CR40 5SU9 3561CR50 5SU9 3561CR63	1 1 1 1 1 1 1 1 1
		2P	2	6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A	5SU9-6A-1P+N 5SU9-10A-1P+N 5SU9-16A-1P+N 5SU9-20A-1P+N 5SU9-25A-1P+N 5SU9-32A-1P+N 5SU9-40A-1P+N 5SU9-50A-1P+N 5SU9-63A-1P+N	5SU9 3261CR06 5SU9 3261CR10 5SU9 3261CR16 5SU9 3261CR20 5SU9 3261CR25 5SU9 3261CR32 5SU9 3261CR40 5SU9 3261CR50 5SU9 3261CR63	1 1 1 1 1 1 1 1 1

选型和订货数据

产品描述	电气符号	极数	模数 (18mm)	额定电流 I_n (A)	选型标注	订货号	最小订购 单位(只)
不带过压保护							
		3P	6	6A	5SU9-6A-3P	5SU9 3361CR06	1
				10A	5SU9-10A-3P	5SU9 3361CR10	1
				16A	5SU9-16A-3P	5SU9 3361CR16	1
				20A	5SU9-20A-3P	5SU9 3361CR20	1
				25A	5SU9-25A-3P	5SU9 3361CR25	1
				32A	5SU9-32A-3P	5SU9 3361CR32	1
				40A	5SU9-40A-3P	5SU9 3361CR40	1
				50A	5SU9-50A-3P	5SU9 3361CR50	1
				63A	5SU9-63A-3P	5SU9 3361CR63	1
		4P	7	6A	5SU9-6A-4P	5SU9 3461CR06	1
				10A	5SU9-10A-4P	5SU9 3461CR10	1
				16A	5SU9-16A-4P	5SU9 3461CR16	1
				20A	5SU9-20A-4P	5SU9 3461CR20	1
				25A	5SU9-25A-4P	5SU9 3461CR25	1
				32A	5SU9-32A-4P	5SU9 3461CR32	1
				40A	5SU9-40A-4P	5SU9 3461CR40	1
				50A	5SU9-50A-4P	5SU9 3461CR50	1
				63A	5SU9-63A-4P	5SU9 3461CR63	1

紧凑型剩余电流保护断路器选型与订货


功能

- 过载和短路保护
- A 类剩余电流保护
- 直接接触电击补充保护
- 间接接触电击保护
- 相线和中性线同时切断
- 隔离

技术参数

- 符合标准：GB16917.1/IEC61009-1
- 额定电压：AC230/240V，50/60Hz
- 额定电流：6~32A
- 产品类型：电子式
- 分断能力：4.5kA
- 限流等级：3
- 脱扣特性：C
- 额定剩余动作电流：A 类 30mA
- 极数：1P+N
- 机械寿命：20,000 次
- 使用环境温度：-25℃ 至 45℃
- 接线能力：适用于 10mm² 及以下导线及汇流排
- 螺钉最大扭矩：2Nm
- 获得 CCC 认证证书，符合 RoHS 标准

选型和订货数据

产品描述	电气符号	极数	模数 (18mm)	额定电流 I _n (A)	选型标注	订货号	最小订购 单位 (只)
紧凑型 1P+N RCBO C特性							
		1P+N	1	6	5SV9-C6A-1P+N	5SV93137CR06	1
				10	5SV9-C10A-1P+N	5SV93137CR10	1
				16	5SV9-C16A-1P+N	5SV93137CR16	1
				20	5SV9-C20A-1P+N	5SV93137CR20	1
				25	5SV9-C25A-1P+N	5SV93137CR25	1
				32	5SV9-C32A-1P+N	5SV93137CR32	1


电涌保护器

3/2	5SD74 电涌保护器选型规则
3/3	II 级（C） 5SD74 T2
3/5	5SD74..CB 专用后备保护装
3/6	配置方案

5SD74 电涌保护器选型规则

5SD74 电涌保护器选型规则

5SD74 电涌保护器选型规则



概览

通过 8/20 μ s 的冲击测试电流

- 用于保护低压系统不受包括开关操作引起的过电压在内的过电压破坏
- 可插拨式设计，方便更换
- 最大持续工作电压 U_c 340V AC, 50/60Hz
- 本体上带有故障指示窗口

- 可以对所有插槽进行机械编码
- 带防滑动端子

*TN-S, TT 系统

* 常用安装位置：分配电柜、终端配电柜

* 全系列 CQC 认证

技术参数

产品描述		5SD74 T2 65KA 340V 3+1	5SD74 T2 40KA 340V 3+1	5SD74 T2 40KA 340V 1+1	5SD74 T2 20kA 340V 3+1	5SD74 T2 20kA 340V 1+1
订货号						
类型/测试等级		T2(C)	T2(C)	T2(C)	T2(C)	T2(C)
极数		3P+N	3P+N	1P+N	3P+N	1P+N
适用电网类型		TN-S/TT	TN-S/TT	TN-S/TT	TN-S/TT	TN-S/TT
符合标准		GB 18802.11/ IEC 61643-11/ EN 61643-11				
认证		CQC/CE	CQC/CE	CQC/CE	CQC/CE	CQC/CE
额定电压UN	VAC	230/400	230/400	230	230/400	230
最大持续工作电压 U_c (L-N,N-PE)	VAC	340	340	340	340	340
最大放电电流 I_{max} (8/20 μ s)						
• L-N,1P	kA	65	40	40	10	10
• L-PE,1P	kA	65	40	40	10	10
• N-PE,1P	kA	65	40	40	20	20
标称放电电流 I_n (8/20 μ s)						
• L-N, 1P	kA	35	20	20	20	20
• L-PE,1P	kA	35	20	20	20	20
• N-PE,1P	kA	35	20	20	40	40
电压保护水平 $U_p@ I_n$						
• L-N 共模	kV	≤ 1.9	≤ 1.6	≤ 1.6	≤ 1.4	≤ 1.4
• N-PE 差模	kV	≤ 1.7	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.5	≤ 1.5
• L-PE	kV	≤ 2.0	≤ 1.9	≤ 1.8	≤ 1.5	≤ 1.5
响应时间 t_A (L-N)/(L-PE)/(N-PE)	ns	$\leq 25/ \leq 25/ \leq 100$	$\leq 25/ \leq 25/ \leq 100$	$\leq 25/ \leq 25/ \leq 100$	$\leq 25/ \leq 25/ \leq 100$	$\leq 25/ \leq 25/ \leq 100$
后备保护(熔断器方案)	A	T 型 并联: 125A(gG/gL) 3NA38322C+3NH30510CC V 型 串联: 80A(gG/gL) 3NA38242C+3NH30510CC				
后备保护(SSD方案)		5SD74244CB	5SD74242CB	5SD74222CB	5SD74243CB	5SD74223CB
续流 I_{fi}	A	100	100	100	100	100
温度范围	℃	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80
导体截面积						
细股绞合线	mm ²	2.5~16	2.5~16	2.5~16	1.5~16	1.5~16
实心	mm ²	0.5~25	0.5~25	0.5~25	1.5~25	1.5~25
符合DIN 43880的安装宽度	MW	4	4	2	4	2
安装深度	mm	64(设计70)	64(设计70)	64(设计70)	64(设计70)	64(设计70)
安装						
可视故障指示		有	有	有	有	有
远程指示		有/无	有/无	有/无	无	有
触点类型		1NO&1NC	1NO&1NC	1NO&1NC	/	1NO&1NC
触点最高工作电压	VAC	250	250	250	/	250
	VDC	125	125	125	/	125
触点最高工作电流						
交流阻性/感性负载		1A/1A	1A/1A	1A/1A	1A/1A	1A/1A
直流阻性/感性负载		0.2A/30mA	0.2A/30mA	0.2A/30mA	0.2A/30mA	0.2A/30mA

II 级 (C) 5SD74 T2

选型及订货数据

	级别	模数 (MW)	极数	额定 负载 电流 IL(A)	标称放电 电流 In(KA) (8/20μs)	Up (KV)	Un (VAC)	Uc (VAC)	可视故障指示/ 远程指示触点	产品型号	订货号	库存/ 订购 信息	最小 订购 单位 (只)	数量/ 最小 包装	单个 重量 kg
	T2(C)	4	3P+N	65	35	≤2.0	230/ 400	340	有 / 无	5SD74 T2 65KA 340V 3+1	5SD7464-2CN	订购	1	1	0.045
	T2(C)	4	3P+N	40	20	≤1.9	230/ 400	340	有 / 无	5SD74 T2 40kA 340V 3+1	5SD7464-0CN	订购	1	1	0.045
	T2(C)	2	1P+N	40	20	≤1.9	230	340	有 / 无	5SD74 T2 40kA 340V 1+1	5SD7462-3CN	订购	1	1	0.024
	T2(C)	4	3P+N	20	10	≤1.4	230/ 400	340	有 / 无	5SD74 T2 20kA 340V 3+1	5SD7464-6CN	订购	1	1	0.045
	T2(C)	2	1P+N	20	10	≤1.4	230	340	有 / 有	5SD74 T2 20kA 340V 1+1	5SD7462-6CN	订购	1	1	0.024

概览

- 5SD74..CB 专用后备保护断路器 (SSD) 用于切断由雷电流或工频电流引起的 SPD 的过电流、以及 SPD 劣化和老化导致的过电流，避免电气故障引起的火灾隐患。
- 高电涌承受能力：后备保护断路器可以承受 SPD 正常泄放雷电流的冲击，避免误动作；
 - 工频小电流瞬断：提供双重防护，在工频低短路电流下，当 SPD 内部脱离器不动作，后备保护断路器动作，切断故障，避免高温起火；
 - 高短路分断能力：工频高短路电流冲击下，快速切断电路，避免故障范围扩大；
 - 更低的电压保护水平：残压低，保证设备安全；
 - 更紧凑的安装尺寸：模数化外形，节省柜体空间；
 - 更全面 SPD 后备保护：突破传统 SPD 后备保护方案的局限性，提供更全面、有效的保护；
 - 全系列 CQC 认证。



技术参数

产品描述		SSD T2 65	SSD T2 40		SSD T2 20	
订货号		5SD74244CB	5SD74222CB	5SD74242CB	5SD74223CB	5SD74243CB
类型 / 测试等级		T2(C)	T2(C)		T2(C)	
极数		3P+N	1P+N	3P+N	1P+N	3P+N
适用电网类型		TN-S/TT/TNC				
符合标准		NB/T 42150				
认证		CQC				
额定工作电压 Un	VAC	230/240V	230/240V	230/240V	230/240V	230/240V
额定短路能力 Icn	kA	100	100	100	100	100
标称放电电流 In (8/20us)	kA	40	20	20	10	10
冲击放电电流 Iimp (10/350us)	kA	/	/	/	/	/
最大放电电流 Imax (8/20us)	kA	65	40	40	20	20
最小瞬时动作电流 Ii(A)	A	5 ± 1	5 ± 1	5 ± 1	5 ± 1	5 ± 1
最小延时动作电流 Id(A)	A	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
温度范围	°C	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80	-40 ~ +80
防护等级		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
导体截面积						
细股绞合线	mm ²	0.5~25	0.5~25	0.5~25	0.5~25	0.5~25
实心	mm ²	0.5~35	0.5~35	0.5~35	0.5~35	0.5~35
符合 DIN 43880 的安装宽度	MW	4	2	4	2	4
安装深度	mm	66	66	66	66	66
安装		符合 EN 50022 的 35mm 标准安装导轨				

SPD后备保护断路器/熔断器的选择

SPD I _{max} /I _{imp}	后备保护 MCB / 熔断器	
20KA (8/20us)	5SJ6 C20	5SJ6 D20


- 小型断路器（MCB）的分断能力必须大于该处最大短路电流
- 使用西门子公司的电涌保护器，必须加装西门子品牌的小型断路器 / 熔断器作后备保护，否则会产生电涌保护器损坏等严重后果
- 电涌保护器每极都必须设置保护，如：3P+N(3+1)的电涌保护器必须用 5SJ 系列 4 极的小型断路器保护
- 电涌保护器的后备保护是为了防止 SPD 因为各种原因短路时最先从系统中断开以保护其他回路设备，同时防止电涌保护器在雷击后，被过电压击穿时相线对地短路故障引起系统停电
- 在主配电盘等应用 T1(B) 级电涌保护器的回路，建议使用熔断器进行后备保护，能够更加精准迅速分断
- 后备保护的小型断路器 / 熔断器，须串联在电涌保护器前端（如图）



终端配电箱

4/2	SIMBOX 概述
4/3	SIMBOX PC 系列
4/5	SIMBOX 63 系列

小型配电箱产品一览



产品名称	SIMBOX PC	SIMBOX 63
符合标准	GB 17466	IEC 60670/GB 17466
通过认证	CCC	CCC
模宽	7/10/13/16/20/26	12/15/18/24/36/48
材质	金属底箱 塑料面盖	金属底箱 金属面盖

概述

GB17466.1 & GB17466.24

模数宽度：7MW/10MW/13MW/16MW/20MW/26MW（18mm/模数）



适用领域

适用于公用建筑、民用建筑、家居装修的低压终端配电箱

技术参数

- 额定电压：400V AC
- 额定电流：100A：7MW、10MW
125A：13MW、16MW、20MW、26MW（2×13）
- 防护等级：IP30
- 绝缘等级：I
- 安装方式：暗装

- 塑料面盖配金属箱体
- 箱门向左或向右开启180度
- 使用环境温度：-25°C 至 +60°C
- 环保标准：欧洲 RoHS 标准
- 预留敲落孔
- 配套附件齐全



- 1** 外观流线型设计，两种面盖可选，满足客户不同喜好。
莹灰面盖：透明直接，随时观察开关状态
雅白面盖：完美搭配家居环境


- 2** 最大开门角度180度。
开门方向用户可自行调整（左/右）



- 3** 内盖可拆卸，检修不损伤墙面



- 4** 透明标签栏，线路标示清晰明了



- 5** 产品规格齐全，并预留空位挡板，可随时增加回路数

- 6** 底箱坚固、防潮、防锈、防腐蚀
底箱采用1.00mm预镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，优化的结构设计，保证箱体机械强度，丝毫不用担心外壳变形带来的潜在风险。

- 7** DIN导轨深度可调节，保证开关安装后不陷入墙内

- 8** 完备的附件（说明书，安装螺钉，汇流排，线路标签）

SIMBOX PC 系列

产品结构

产品名称	安装方式	材质	面盖颜色	模数 (18MM)	排 × 模数	暗装尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	订货号
	暗装	塑料面盖 金属底箱	莹灰	7	1X7	200x220x90	232X255X115	8GB3311-1CC88
				10	1X10	254X220X90	286X255X115	8GB3311-3CC88
				13	1X13	309X220X90	340X255X115	8GB3312-4CC88
				16	1X16	363X220X90	394X255X115	8GB3312-6CC88
				20	1X20	435X220X90	466X255X115	8GB3312-8CC88
				26	2X13	309X361X90	340X400X115	8GB3312-0CC88
	暗装	塑料面盖 金属底箱	雅白	7	1X7	200x220x90	232X255X115	8GB3311-1CC78
				10	1X10	254X220X90	286X255X115	8GB3311-3CC78
				13	1X13	309X220X90	340X255X115	8GB3312-4CC78
				16	1X16	363X220X90	394X255X115	8GB3312-6CC78
				20	1X20	435X220X90	466X255X115	8GB3312-8CC78
				26	2X13	309X361X90	340X400X115	8GB3312-0CC78

概述


IEC 60670/GB 17466 12/15/18/24/36/48 模数宽度 (18mm/ 模数)

功能

SIMBOX 63 系列配电箱是组装低压终端电器用于楼宇照明、配电和动力的专用箱体。


技术参数

- 额定电压：400V AC
- 额定电流：63/125A
- 防护等级：IP 30
- 绝缘等级：I
- 配电箱结构：暗装：金属底箱，金属面盖
- 安装架可在箱体外完成模数化终端电器的安装盒接线，最后整体移至底箱中
- 多排结构箱体的安装导轨间距为 125mm
- 导轨的安装深度为 55~70mm
- 预留敲落孔（或按用户要求提供）
- 配套附件齐全



SIMBOX 63 系列

选型和订货数据

产品名称		安装形式	材质	模 (18mm)	排×模数	暗装尺寸	外形尺寸	订货号	最小订购 单位 (只)
	配电箱	暗装	金属底箱 金属面盖	12	1×12	329×286×94	361×311×100	8GB5651-0CC	1
				15	1×15	383×286×94	451×311×100	8GB5661-0CC	1
				18	1×18	437×286×94	469×311×100	8GB5662-0CC	1
				24	2×12	329×412×94	361×436×100	8GB5652-0CC	1
				36	3×12	329×557×94	361×581×100	8GB5653-0CC	1
				48	4×12	329×682×94	361×706×100	8GB5654-0CC	1
	面盖	暗装	金属	12	1×12		361×311	8GB5655-1CA	1
				15	1×15		451×311	8GB5663-1CA	1
				18	1×18		469×311	8GB5664-1CA	1
				24	2×12		361×436	8GB5656-1CA	1
				36	3×12		361×581	8GB5657-1CA	1
				48	4×12		361×706	8GB5658-1CA	1
	箱体	暗装	金属	12	1×12	329×286×94		8GB4521-1CC	1
				15	1×15	383×286×94		8GB4525-1CC	1
				18	1×18	437×286×94		8GB4526-1CC	1
				24	2×12	329×412×94		8GB4522-1CC	1
				36	3×12	329×557×94		8GB4523-1CC	1
				48	4×12	329×682×94		8GB4524-1CC	1


*注：可提供不带敲落孔的整箱或底箱，相应规格订货号末两位由“CC”改为“CD”。

用于SIMBOX63-小型配电箱的附件，暗装


形式	颜色	订货号	最小订购 单位 (只)
	纯白色	8GB4 683	1
	灰色	8GB4 671	1

附录


5/2	技术数据
5/4	绿色系列建筑应用解决方案
5/6	特殊环境应用



•5SU9 漏电保护断路器




•5SD74浪涌保护器




脱扣曲线

• 5SJ6- $I_{cn}=6\text{kA}$ 限流特性曲线
C特性



• 5SJ6 I^2t 曲线
C特性 $U_n=230/400\text{V}$, $\cos\varphi=0.65\dots 1$




产品型号: 5SJ6...-CR

脱扣曲线: C/D

额定电压: $U_n = 230/400\text{V AC}$

基准温度: 30°C

标准: DIN EN60898-1: 03/2006; IEC60898-1: 07/2003;
GB10963.1:2005



小套住宅


居住空间数：2；用电负荷：4KW；电表规格：10(40)A；

分支回路数：5

- 进线开关采用 5SJ6 型 (2P) 带隔离功能的 3 级限流型断路器，分断能力为 6KA
- 配出分支回路均具有断路器保护功能，安全性好，适用 TT 和 TN-S 接地系统
- 因进线开关对下级断路器具有后备保护功能，各分支回路保护断路器的分断能力均能够提升到 6KA

应用方案

- 方案 1：3 台 5SV9 1P+N 电子式剩余电流保护断路器分别保护 3 个回路，连续供电性能好；总宽度为 7 模数，选用 SIMBOX1*8 位金属面板配电箱。
- 方案 2：1 台 5SV9 1P+N 电子式剩余电流保护断路器与 3 台断路器配合保护 3 个回路，经济性好；总宽度为 8 模数，选用 SIMBOX1*8 位金属面板配电箱。



中套住宅


居住空间数：3；用电负荷：6KW；电表规格：10(40)A；

分支回路数：8

- 进线开关采用 5SJ6 C50A 2P 带隔离功能的 3 级限流型断路器，分断能力为 6KA
- 配出分支回路均具有断路器保护功能，安全性好，适用 TT 和 TN-S 接地系统
- 因进线开关对下级断路器具有后备保护功能，各分支回路保护断路器的分断能力均能够提升到 6KA

应用方案


- 方案 1：用 4 台 5SV9 1P+N 电子式剩余电流保护断路器分别保护 4 个回路，连续供电性能好；总宽度为 10 模数，选用 SIMBOX1*12 位金属面板配电箱。
- 方案 2：用 1 台 5SV9 1P+N 电子式剩余电流保护断路器与 4 台 1P+N 断路器配合，保护 4 个回路，经济性好；总宽度为 11 模数，选用 SIMBOX1*12 位配电箱。



大套住宅

居住空间数：4-5；用电负荷：8KW；电表规格：15 (60) A；分支回路数：10


- 进线总开关用 5SJ6 带隔离功能的 3 级限流型断路器，分断能力为 6KA
- 各分支回路采用 1P+N 的 3 级限流断路器，安全性能好，适用 TT 和 TN-S 接地系统
- 考虑家用电器数量比较多，选用 2 台剩余电流保护断路器和 5 台 1P+N 断路器配合，保护 5 个回路
- 因进线开关对下级断路器具有后备保护功能，所以各分支回路保护断路器的分断能力均大于 6KA
- 本方案经济性好，总宽度为 18 模数，选用 SIMBOX1*18 位或 1*20 位配电箱



复式建筑或高级小型别墅

复式建筑结构，高级小型别墅，住户用电负荷超过 10KW，分支回路数多于 12 的单相配电解决方案图。

- 采用两个配电箱方案，复式结构上层采用分配电箱，主配电箱设在下层
- 用一个 5SJ3 (1P+N) 断路器作上层分配电箱的总保护开关，简化了布线，安全可靠，经济性好
- 各分支回路均有 1P+N 功能，故该系统适用 TT 和 TN-S 等接地系统
- 分配电箱内开关总宽度为 9 模数，选用 SIMBOX1*12 位或 1*13 位配电箱
- 主配电箱内开关总宽度为 14 模数，选用 SIMBOX1*14 位配电箱



5SJ6 系列温度补偿系数


产品型号：5SJ6...-CR

脱扣曲线：C/D

频率：50/60Hz

在不同环境温度情况下，过载脱扣电流对应的补偿系数。设备的额定值在正常使用情况下不应超过。

修正系数对应的曲线										
额定电流[A]		6	10	16	20	25	32	40	50	63
C	1P/1+N	1	2	2	2	1	1	1	1	1
	2P	2	2	3	2	2	2	2	2	2
	3P/3+N	2	2	3	2	2	2	2	2	2
	4P	2	2	3	3	3	3	2	2	3
D	1p/1+N	1	1	2	2	1	1	1	1	1
	2P	1	2	3	2	2	2	2	2	2
	3p/3+N	2	2	3	2	2	2	2	2	2
	4p	2	2	3	3	3	3	2	2	3



5SJ 系列高海拔应用

5SJ6 系列小型断路器优良的选材和电气性能可适应高原环境使用。

用于高原环境下的低压电器需依 GB/T20645-2006《特殊环境条件高原用低压电器技术要求》进行相关试验以确定在不同海拔高度下电气参数或修正系数

下表为 5SJ 系列小型断路器在不同海拔高度下电气参数或修正系数：

高原地区应用修正系数 (K)

海拔(m)	2000	3000	4000	5000
额定电流	1	0.98	0.91	0.87
绝缘电压	1	0.91	0.83	0.77
工频耐压	1	0.91	0.83	0.77
冲击耐压	1	0.91	0.83	0.77
额定分断能力	1	0.88	0.78	0.68
电气寿命	1	0.88	0.78	0.68

例：海拔 4000 米高度对短路电流 4kA，负荷电流 40A 的系统保护：应选：

$I_e=40/0.91=44A$ $I_c=4000/0.78=5128A$ ，可用于 5SJ6-C50 产品。在此系统中使用：5SN6 系列的电气寿命可保证在 4000 次。冲击耐压可为大于 4kV。

内阻及功耗

产品型号：5SJ6，5SJ30

脱扣曲线：C/D

频率：50/60Hz

	特性	5SJ6C		5SJ6D		IEC60898	5SJ30 (L极)		5SJ30 (N极)	
		Ri[mΩ]	Pv[W]	Ri[mΩ]	Pv[W]	[W]	Ri[mΩ]	Pv[W]	Ri[mΩ]	Pv[W]
流电定额	6	30.0	1.1	25.0	0.9	3	29	1.0	5.1	0.2
	10	13.6	1.4	12.3	1.2	3	14	1.4	5.0	0.5
	16	7.7	2.0	7.7	2.0	3.5	8.8	2.2	5.1	1.3
	20	6.0	2.4	6.0	2.4	4.5	7.9	3.1	5.0	2.0
	25	4.4	2.8	4.4	2.8	4.5	3.6	2.3	1.5	0.9
	32	3.6	3.7	3.6	3.7	6	3.0	3.1	1.4	1.5
	40	2.1	3.3	2.1	3.3	7.5	2.3	3.7	1.4	2.2
	50	1.4	3.6	1.4	3.6	9				
	63	1.3	5.0	1.3	5.0	13				

北方区

- 北京**
北京市朝阳区望京中环南路 7 号
电话: 400 616 2020
- 包头**
内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街 74 号
国贸大厦 2107 室
电话: (0472) 590 8380
- 济南**
山东省济南市舜耕路 28 号
舜耕山庄商务会所 5 层
电话: (0531) 8266 6088
- 青岛**
山东省青岛市香港中路 76 号
颐中假日酒店 4 楼
电话: (0532) 8573 5888
- 烟台**
山东省烟台市南大街 9 号
金都大厦 16 层 1606 室
电话: (0535) 212 1880
- 淄博**
山东省淄博市张店区心环路 6 号
汇美领域 A 座 2314 室
电话: (0533) 218 7877
- 潍坊**
山东省潍坊市奎文区四平路 31 号
鸢飞大酒店 2408 房间
电话: (0536) 8221866
- 济宁**
山东省济宁市任城区太白东路 55 号
万达写字楼 1306 室
电话: (0537) 239 6000
- 天津**
天津市和平区南京路 189 号
津汇广场写字楼 1401 室
电话: (022) 8319 1666
- 唐山**
河北省唐山市建设北路 99 号
火炬大厦 1308 室
电话: (0315) 317 9450/51
- 石家庄**
石家庄市桥西区自强路 118 号
中交财富中心 1 号楼 11 层 1102
电话: (0311) 8669 5100
- 太原**
山西省太原市府西街 69 号
国际贸易中心西塔 16 层 1609B-1610 室
电话: (0351) 868 9048

- 呼和浩特**
内蒙古呼和浩特市乌兰察布西路
内蒙古饭店 10 层 1022 室
电话: (0471) 620 4133
- 东北区**

沈阳
沈阳市沈河区青年大街 1 号
市府恒隆广场 41 层
电话: (024) 8251 8111

大连
辽宁省大连市高新园区
七贤岭广贤路 117 号
电话: (0411) 8369 9760

长春
吉林省长春市亚泰大街 3218 号
通钢国际大厦 22 层
电话: (0431) 8898 1100

哈尔滨
黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街 15 号
奥威斯发展大厦 30 层 A 座
电话: (0451) 5300 9933
- 华西区**

成都
四川省成都市高新区天华二路 219 号
天府软件园 C6 栋 1/2 楼
电话: (028) 6238 7888

重庆
重庆市渝中区邹容路 68 号
大都会商厦 18 层 1807-1811
电话: (023) 6382 8919

贵阳
贵州省贵阳市南明区新华路 126 号
富中国际广场 10 楼 E 座
电话: (0851) 8551 0310

昆明
云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号
恒隆广场 4905 室
电话: (0871) 6315 8080

西安
西安市高新区天谷八路 156 号
西安软件新城二期 A10、2 层
电话: (029) 8831 9898

乌鲁木齐
新疆乌鲁木齐市五一一路 160 号
新疆鸿福大饭店贵宾楼 918 室
电话: (0991) 582 1122

- 银川**
银川市北京东路 123 号
太阳神大酒店 A 区 1505 房间
电话: (0951) 786 9866
- 兰州**
甘肃省兰州市东岗西路 589 号
锦江阳光酒店 2206 室
电话: (0931) 888 5151
- 华东区**

上海
上海杨浦区大连路 500 号
西门子上海中心
电话: 400 616 2020

杭州
浙江省杭州市西湖区杭大路 15 号
嘉华国际商务中心 1505 室
电话: (0571) 8765 2999

宁波
浙江省宁波市高新区翔云北路 99 号
智慧园 7 号楼 6 楼 604 室
电话: (0574) 8785 5377

绍兴
浙江省绍兴市越城区胜利东路 375 号
鼎盛时代大厦 1105 室
电话: (0575) 8820 1306

温州
浙江省温州市车站大道 577 号
财富中心 1506 室
电话: (0577) 8606 7091

南京
江苏省南京市中山路 228 号
地铁大厦 18 层
电话: (025) 8456 0550

扬州
江苏省扬州市邗江区博物馆路 547 号
德馨大厦 1508 室
电话: (0514) 8789 4566

扬中
江苏省扬中市前进北路 52 号
扬中宾馆明珠楼 318 室
电话: (0511) 8832 7566

徐州
江苏省徐州市泉山区科技大道
科技大厦 713 室
电话: (0516) 8370 8388

苏州
江苏省苏州市新加坡工业园苏华路 2 号
国际大厦 11 层 17-19 单元
电话: (0512) 8780 3615

- 无锡**
江苏省无锡市县前东街 1 号
金陵大饭店 2401-2402 室
电话: (0510) 8273 6868
- 南通**
江苏省南通市崇川区崇川路 88 号
国际贸易中心 4006 室
电话: (0513) 8102 9880
- 常州**
江苏省常州市关河东路 38 号
九洲寰宇大厦 989 室
电话: (0519) 8989 5801
- 盐城**
江苏省盐城市盐都区
华邦国际大厦 A 区 2008 室
电话: (0515) 8836 2680
- 昆山**
江苏省昆山市前进东路 399 号
台协大厦 1502 室
电话: (0512) 5511 8321
- 华南区**

广州
广东省广州市天河区 208 号
天河城侧粤海天河城大厦 8-10 层
电话: (020) 3718 2222

佛山
广东省佛山市南海区灯湖东路 1 号
友邦金融中心 2 座 33 楼 J 单元
电话: (0757) 8232 6710

珠海
广东省珠海市香洲区梅华西路 166 号
西藏大厦 13 层 1303A 号
电话: (0756) 335 6135

南宁
广西省南宁市青秀区民族大道 131 号
万豪酒店 25 层朱槿厅
电话: (0771) 552 0700

深圳
深圳前海前湾 1 路前海嘉里中心
T1-5 楼市场部
电话: (0755) 2693 5188

东莞
广东省东莞市南城区宏远路 1 号
宏远大厦 1510 室
电话: (0769) 2240 9881

汕头
广东省汕头市金砂路 96 号
金海湾大酒店 19 楼 1920 室
电话: (0754) 8848 1196

- 海口**
海南省海口市滨海大道 69 号
宝华海景大酒店 803 房
电话: (0898) 6678 8038
- 福州**
福建省福州市晋安区王庄街道长乐中路 3 号
福晟国际中心 21 层
电话: (0591) 8750 0888
- 厦门**
福建省厦门市厦禾路 189 号
银行中心 21 层 2111-2112 室
电话: (0592) 268 5508
- 华中区**

武汉
湖北省武汉市武昌区中南路 99 号
武汉保利大厦 21 楼 2102 室
电话: (027) 8548 6688

合肥
安徽省合肥市濉溪路 278 号
财富广场首座 27 层 2701、2702 室
电话: (0551) 6568 1299

宜昌
湖北省宜昌市东山大道 95 号
清江大厦 2011 室
电话: (0717) 631 9033

长沙
湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号
华远国际中心 24 楼 2416 室
电话: (0731) 8446 7770

南昌
江西省南昌市红谷滩区绿茵路 129 号
联发广场 2503 室
电话: (0791) 8630 4866

郑州
河南省郑州市中原区中原中路 220 号
裕达国贸中心写字楼 2506 房间
电话: (0371) 6771 9110

洛阳
河南省洛阳市涧西区西苑路 6 号
友谊宾馆 512 室
电话: (0379) 6468 3519
- 公司咨询热线:** 400 616 2020
智能基础设施客户服务热线: 400 150 6060

扫描关注
西门子中国
官方微信